

NAVILAC

ΦΥΛΛΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ



Περιγραφή προϊόντος

Το **NAVILAC** είναι χρώμα για τη βαφή των εξάλλων σκαφών, αλκυδικής βάσεως.

Συνιστώμενες χρήσεις

Έξαλλα ξύλινων και μεταλλικών σκαφών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα: 1.32±0.03 gr/ml	(ΕΛΟΤ EN ISO 2811.01, 20°C)
Ιξώδες: 72±5 KU	(ASTM D 562)
Στερεά κ.β.: 66±3%	(ΕΛΟΤ EN ISO 3251)
Σημείο ανάφλεξης: 40±4°C	(ΕΛΟΤ EN ISO 1523)

Απόχρωση

Λευκό.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

Στιλπνότητα 60°: 45±5	(ΕΛΟΤ EN ISO 2813)
Πρόσφυση (Cross Cutting σε μέταλλο): 3-4	(ΕΛΟΤ EN ISO 2409)
Σκληρότητα (König): 30±10 sec, μετά από 7 ημέρες	(ΕΛΟΤ EN ISO 1522)
Εξέλαση (Erichsem/mm): 4.5-5.0	(ΕΛΟΤ EN ISO 1520)
Δοκιμή Πίπτοντος Βάρους: in/out 32/8 inch/pounds	(ΕΛΟΤ EN ISO 6272)
Δοκιμή πρόσφυσης (knife test): OK	(FST 141-6304)
Δοκιμή ελαστικότητας: OK	(FST 141-6221)
Αντοχή σε νερό: OK	(FST 141-6011)

Απόδοση

Πάχος ξηρού φιλμ: 30±5 μm.
Απόδοση: 9±0.5 m²/Lt, για πλήρη κάλυψη.

Οδηγίες εφαρμογής

Οι επιφάνειες καθαρίζονται από σκουριές σαθρά, λάδια, σκόνες κ.λπ. Οι ξύλινες επιφάνειες στοκάρονται και γυαλοχαρτίζονται. Στη συνέχεια ασταρώνονται με **VELATURA** ή το ίδιο το **NAVILAC** αραιωμένο. Οι μεταλλικές επιφάνειες ασταρώνονται με το κατάλληλο αντισκωριακό αστάρι **REDOX**, **GRIDOX**, **PRIMETAL**.

Μέθοδος βαφής: Πινέλο, ρολό και πιστόλι.

Διαλυτικό αραιώσης: Για βαφή με πινέλο, ρολό: Έως 5% με Διαλυτικό Πινέλου ΧΡΩΤΕΧ.

Για βαφή με πιστόλι: 10-15% με Διαλυτικό Πιστολιού ΧΡΩΤΕΧ.

Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με το αντίστοιχο διαλυτικό.

Χρόνοι στεγνώματος

Στεγνό στην αφή: < 2 ώρες (ASTM D 1640).

Στεγνό: < 8 ώρες.

Οι χρόνοι στεγνώματος και επαναβαφής επιμηκύνονται κάτω από συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και αυξημένης σχετικής υγρασίας.

Σύνθετες σύστημα βαφής

Οι μεταλλικές επιφάνειες προετοιμάζονται με αλκυδικό αστάρι (REDOX, GRIDOX, NEOMIN, κ.ά.) ενώ οι ξύλινες επιφάνειες προετοιμάζονται με στόκο και VELATURA.

Άλλα συστήματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν, ανάλογα με το πεδίο χρήσης.

Συσκευασία

Συσκευάζεται σε δοχεία των 0.75 Lt.

Αποθήκευση

1 έτος, εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

Υγιεινή και ασφάλεια

Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου. Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά τη χρήση, αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.

Παρατηρήσεις

- Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία.
- Τα **NAVILAC** δεν εμπίπτει σε κάποια κατηγορία βάσει της Οδηγίας 2004/42/EK.

*Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2020
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο*

